


Passe-câbles avec ancrage | Armoires murales, CAG



Ce passe-câbles à deux composants peut être monté sur une vaste gamme d'armoires. Il maintient le câble en position et élimine les contraintes extérieures.

FONCTIONS

Description: Passe-câbles bi-composants avec membrane d'étanchéité et ancrage pour câbles. La pose ne requiert aucun outil. S'adapte automatiquement à l'épaisseur de la paroi et se clipse. Compact, ce passe-câbles ne ressort que de 5,7 mm hors de l'armoire. La membrane push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. Convient à une pose sur des parois de 0,7 à 3 mm d'épaisseur.

Matériau: TPE et polyamide 66, sans halogène.

Resistance à la température: -20°C à +125°C.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67,65, étanche.

Unité de livraison: 50 pièces.

H2 : 5,7


Diamètre : CAG20 - 34-37; CAG25 - 39-42

Hole diameter (mm): CAG20 - 20,5; CAG25 - 25,5

Couleur: Gris clair
Matériau: Plastique
Code couleur: RAL 7035
Finition: Lisse

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Diamètre (Ø)	Plage de diamètre de câble
CAG20	19.5mm	30.7mm	30.7mm	17 – 20mm	34 – 37mm	7 – 11mm
CAG25	19.7mm	35.7mm	35.7mm	17 – 20mm	39 – 42mm	7 – 13mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE