

Kit d'éclairage DEL



Les kits d'éclairage DEL fournissent un éclairage à l'intérieur de l'armoire adapté aux armoires sombres ou éloignées. Ces kits d'éclairage sont légers et compacts, donc idéaux en cas d'espace limité. L'éclairage peut être fixé mécaniquement avec le matériel inclus pour préserver l'indice de protection UL (jusqu'au type 4X) de l'armoire, ou peut être fixé magnétiquement sur les surfaces planes en acier. Les éclairages ont des circuits de détection automatique (tension CA 90 V c.a. à 265 V c.a. et tension CC 20 V c.c. à 60 V c.c.). Option de commutateur marche/arrêt manuel ou capteur de mouvements PIR disponible.

FONCTIONS

400 lumens avec angle d'éclairage à 120 degrés

La consommation électrique pour tous les modèles est de 5 watts

La sortie de puissance permet de relier jusqu'à 10 lampes en série

Les connecteurs d'entrée et de sortie sont inclus (16 AWG)

Température de service de -22 F à 140 F (-30 C à 60 C)

Durée de service de 60 000 heures à 68 F (20 C) selon les spécifications

Protection Classe II (double isolation)

6000-7000K color temperature

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Alimentation électrique	Fixation
LEDD2S35	26085	Plastique	Mat doux	Gris clair	DC	Vis
LEDD1S35	26084	Plastique	Mat doux	Gris clair	DC	Vis
LEDA1S35	26078	Plastique	Mat doux	Gris clair	AC	Vis

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE