


Profils verticaux 19" de hauteur partielle, CIPP



Ces profils partiels, qui peuvent être réglés en hauteur et en profondeur, permettent l'installation des équipements 19". Les clients conservent également l'accès aux composants installés sur la plaque de montage à l'intérieur de l'armoire.

FONCTIONS

Description: Profils verticaux 19" de hauteur partielle pour des montages de 482.6 mm (19") sur tous les côtés. Réglable en profondeur au pas de 25 mm en utilisant les profils encliquetables CLPK .

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.

Instructions de montage: à utiliser avec des supports CIC dans des boîtiers de 800 mm de largeur.

Épaisseur: 2mm
Matériau: Acier doux
Finition: Zingué

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités de rack	Matériau de l'armoire
CIPP10	CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Acier doux
CIPP13	CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Acier doux
CIPP06	CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Acier doux
CIPP18	CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Acier doux
CIPP09	CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Acier doux
CIPP11	CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Acier doux
CIPP15	CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE