

Profilé de fixation déporté | Armoires au sol, CLPO



Accessoire standard prêt à l'emploi compatible avec les perforations standards de nVent HOFFMAN qui simplifie l'approvisionnement et l'installation.

FONCTIONS

Description: Profilé universel pour montage en profondeur ou en largeur sur perforations DIN 25 mm sur le châssis de l'armoire. Le profilé de 75 mm de large est doté de trois rangées de perforations, dont une orientée à 90°. Il est ainsi possible de monter les profilés CLPO dans les deux sens. Le CLPO permet d'augmenter l'espace utile de 25 mm.

Matériau: Acier zingué 1,5 mm.

Unité de livraison: 4 profilés.

Épaisseur: 1.5mm
Finition: Galvanisé
Matériau: Acier doux

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Capacité de charge	Matériau de l'armoire
CLPO1200	CLPO1200	74mm	43mm	1111mm	1200N	Acier doux
CLPO500	CLPO500	74mm	43mm	411mm	2400N	Acier doux
CLPO600	CLPO600	74mm	43mm	511mm	2400N	Acier doux
CLPO400	CLPO400	74mm	43mm	311mm	2400N	Acier doux
CLPO800	CLPO800	74mm	43mm	711mm	1800N	Acier doux
CLPO1000	CLPO1000	74mm	43mm	911mm	1400N	Acier doux
CLPO300		74mm	43mm	211mm	2400N	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE