


Couvercle inox de cadenassage | Armoires murales, PLC



Le couvercle de cadenassage est à monter sur la serrure standard existante. La serrure standard est totalement couverte et non accessible lorsque le couvercle est équipé d'un cadenas. Diamètre anse cadenas maximum 10 mm.

FONCTIONS

Description: Le couvercle de cadenassage est à monter sur la serrure standard existante. La serrure standard est totalement couverte et non accessible lorsque le couvercle est équipé d'un cadenas . Diamètre anse cadenas maximum 10 mm

Matériau: Acier inox

Unité de livraison: 1 pièce.

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau
PLC01	PLC01	77mm	39mm	19mm	Montage mural	Acier inoxydable

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.