

Porte pleine | Armoires au sol, DN



Cette porte remplace le panneau arrière dans une armoire au sol, pour permettre l'accès arrière à l'équipement installé à l'avant, ou pour l'utilisation de plaques de montage dos à dos afin d'augmenter l'espace de montage de l'armoire.

FONCTIONS

Description: Porte standard équipée d'une serrure DIN 3 mm et d'un cadre renfort. Kit d'accessoires pour montage de porte DNMK (charnières, gonds) à commander séparément. Compatible avec toutes les options du programme de verrouillage et les charnières 180°.

Matériau: Plaque en acier 2 mm.

Charge maximum: 800 N.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Instructions de montage: Utiliser un kit de charnières DNMK si aucune porte n'était précédemment montée.

Unité de livraison: 1 pièce.

Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de porte	Famille de produits
DN1106R5		1082mm	593mm	17mm	Brut	Autoportant

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de porte	Famille de produits
DN1206LR5		1182mm	593mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN1206R5		1182mm	593mm	17mm	Brut	Autoportant
DN1206RR5		1182mm	593mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN1208R5		1182mm	793mm	17mm	Brut	Autoportant
DN1405LR5		1382mm	493mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN1405RR5		1382mm	493mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN1406LR5		1382mm	593mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN1406R5	DN1406R5	1382mm	593mm	17mm	Brut	Autoportant
DN1406RR5		1382mm	793mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN1408R5	DN1408R5	1382mm	793mm	17mm	Brut	Autoportant
DN1606LR5	DN1606LR5	1582mm	593mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN1606R5	DN1606R5	1582mm	593mm	17mm	Brut	Autoportant
DN1606RR5	DN1606RR5	1582mm	593mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN1608R5	DN1608R5	1582mm	793mm	17mm	Brut	Autoportant
DN1610R5	DN1610R5	1582mm	993mm	17mm	Brut	Autoportant
DN1804LR5	DN1804LR5	1782mm	393mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN1804RR5	DN1804RR5	1782mm	393mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN1805LR5	DN1805LR5	1782mm	493mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN1805R5	DN1805R5	1782mm	493mm	17mm	Brut	Autoportant

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de porte	Famille de produits
DN1805RR5	DN1805RR5	1782mm	493mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN1806LR5	DN1806LR5	1782mm	593mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN1806R5	DN1806R5	1782mm	593mm	17mm	Brut	Autoportant
DN1806RR5	DN1806RR5	1782mm	593mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN1808LR5	DN1808LR5	1782mm	793mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN1808R5	DN1808R5	1782mm	793mm	17mm	Brut	Autoportant
DN1808RR5	DN1808RR5	1782mm	793mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN1810R5	DN1810R5	1782mm	993mm	17mm	Brut	Autoportant
DN2004LR5	DN2004LR5	1982mm	393mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN2004RR5	DN2004RR5	1982mm	393mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN2005LR5	DN2005LR5	1982mm	493mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN2005R5	DN2005R5	1982mm	493mm	17mm	Brut	Autoportant
DN2005RR5	DN2005RR5	1982mm	493mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN2006LR5	DN2006LR5	1982mm	593mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN2006R5	DN2006R5	1982mm	593mm	17mm	Brut	Autoportant

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de porte	Famille de produits
DN2006RR5	DN2006RR5	1982mm	593mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN2008LR5	DN2008LR5	1982mm	793mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN2008R5	DN2008R5	1982mm	793mm	17mm	Brut	Autoportant
DN2008RR5	DN2008RR5	1982mm	793mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN2010R5	DN2010R5	1982mm	993mm	17mm	Brut	Autoportant

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de porte	Famille de produits
DN2205LR5	DN2205LR5	2182mm	493mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN2205RR5	DN2205RR5	2182mm	493mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN2206LR5	DN2206LR5	2182mm	593mm	17mm	Porte gauche	Autoportant
DN2206R5	DN2206R5	2182mm	593mm	17mm	Brut	Autoportant
DN2206RR5	DN2206RR5	2182mm	593mm	17mm	Porte droite	Autoportant
DN2208R5	DN2208R5	2182mm	793mm	17mm	Brut	Autoportant
DN1804R5		1782mm	393mm	17mm	Brut	Autoportant
DN2004R5		1982mm	393mm	17mm	Brut	Autoportant
DN2204R5		2182mm	393mm	17mm	Brut	Autoportant
DN2210R5		2182mm	993mm	17mm	Brut	Autoportant

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

