


# Panneaux latéraux | Armoires au sol, SPM



Ces panneaux latéraux garantissent la protection anti-infiltrations, ce qui signifie que les composants électriques fonctionnent sans perturbations et que le personnel est protégé des blessures.

## FONCTIONS

Description: Montage simple par une seule personne. Étanche grâce à un joint en polyuréthane extrudé d'un seul tenant, monté avec 8 vis et des nouveaux systèmes de retenue brevetés. Peut être remplacé par la porte latérale DNS.

Matériau: Tôle d'acier 1.5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinaison avec MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 en combinaison avec MCS-HP.

Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.

**Finition:** Revêtement poudré

**Couleur:** Gris clair

**Code couleur:** RAL 7035

**Épaisseur:** 1.5mm

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Famille de produits | Matériau de l'armoire |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------------------|
| SPM1805R5           | SPM1805R5         | 1800mm  | 19mm    | 500mm      | Autoportant         | Acier doux            |
| SPM1804R5           | SPM1804R5         | 1800mm  | 19mm    | 400mm      | Autoportant         | Acier doux            |
| SPM1806R5           | SPM1806R5         | 1800mm  | 19mm    | 600mm      | Autoportant         | Acier doux            |
| SPM2005R5           | SPM2005R5         | 2000mm  | 19mm    | 500mm      | Autoportant         | Acier doux            |
| SPM2004R5           | SPM2004R5         | 2000mm  | 19mm    | 400mm      | Autoportant         | Acier doux            |
| SPM2006R5           | SPM2006R5         | 2000mm  | 19mm    | 600mm      | Autoportant         | Acier doux            |
| SPM2008R5           | SPM2008R5         | 2000mm  | 19mm    | 800mm      | Autoportant         | Acier doux            |
| SPM2206R5           | SPM2206R5         | 2200mm  | 19mm    | 600mm      | Autoportant         | Acier doux            |
| SPM2208R5           | SPM2208R5         | 2200mm  | 19mm    | 800mm      | Autoportant         | Acier doux            |
| SPM1106R5           |                   | 1100mm  | 19mm    | 600mm      | Autoportant         | Acier doux            |
| SPM1406R5           | SPM1406R5         | 1400mm  | 19mm    | 600mm      | Autoportant         | Acier doux            |

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Famille de produits | Matériau de l'armoire |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------------------|
| SPM1606R5           | SPM1606R5         | 1600mm  | 19mm    | 600mm      | Autoportant         | Acier doux            |
| SPM1808R5           | SPM1808R5         | 1800mm  | 19mm    | 800mm      | Autoportant         | Acier doux            |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Indice de protection de IP66, NEMA Type 4, 12 lorsqu'il est utilisé en combinaison avec MSC-HP.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

