


Armoire compacte en acier inox version une porte, EKSS



La gamme d'armoires compactes au sol simple porte en acier inoxydable, EKSS, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour presque n'importe quel environnement, selon l'indice.

NORMES INDUSTRIELLES

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

FONCTIONS

Matériau: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L. Corps et panneau arrière amovible: 1.5 mm. Porte: 2 mm. Plaques de fond: 1.5 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm.

Corps: Corps d'armoire monobloc. Profils de profondeur intégrés avec perforations pour régler la plaque de fixation en profondeur.

Porte: Montage en saillie avec 4 charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm et goudons de mise à la terre.

Panneau arrière: Fixée à l'aide de vis Torx M6. Possibilité pour montage d'une porte arrière de série.

Fermeture: Verrou à crémone quatre points extérieur. Insert standard DIN 3 mm. Il peut être remplacé par un des inserts standard, pour une fermeture à clé remplacer la serrure par une poignée en T ou basculante + barillet à clé.

Plaque de fond: Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane extrudé pour assurer une étanchéité maximale.

Platine de montage: Double pli vertical et système de positionnement. Profondeur réglable au pas de 25 mm. La platine est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la masse: La porte est équipée de goudons de mise à la terre soudés. La mise à la terre du cadre peut se faire à l'aide du kit de connexion ECF.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Livraison: Corps monobloc avec porte, plaques de fond et platine montées, goudons de mise à la terre de porte compris. Livrée sur une palette de même largeur que l'armoire pour permettre la mise en place avant le retrait de la palette. La platine est attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

Plaque de montage : Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging

Mise à la terre : Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF


Livraison : One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable

Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing

Épaisseur du corps: 1.5mm
Épaisseur de porte: 2mm
Finition: Finition brossée

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Matériau	Dimensions de l'armoire	Poids
EKSS18064	1800mm	600mm	400mm	Acier inoxydable 304	1694 x 494mm	97kg
EKSS16064-316	1600mm	600mm	400mm	Acier inoxydable 316L	1494 x 494mm	84kg
EKSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Acier inoxydable 304	1694 x 894mm	138kg
EKSS16084	1600mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 304	1494 x 694mm	102kg
EKSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Acier inoxydable 316L	1694 x 894mm	138kg
EKSS16064	1600mm	600mm	400mm	Acier inoxydable 304	1494 x 494mm	84kg
EKSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 316L	1694 x 694mm	117kg
EKSS16084-316	1600mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 316L	1494 x 694mm	102kg
EKSS20084	2000mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 304	1894 x 694mm	127kg
EKSS18084	1800mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 304	1694 x 694mm	117kg
EKSS16104	1600mm	1000mm	400mm	Acier inoxydable 304	1494 x 894mm	123kg
EKSS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 316L	1294 x 694mm	89kg
EKSS20084-316	2000mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 316L	1894 x 694mm	127kg
EKSS20104	2000mm	1000mm	400mm	Acier inoxydable 304	1894 x 894mm	152kg
EKSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Acier inoxydable 316L	1694 x 494mm	97kg
EKSS20104-316	2000mm	1000mm	400mm	Acier inoxydable 316L	1894 x 894mm	152kg
EKSS16104-316	1600mm	1000mm	400mm	Acier inoxydable 316L	1494 x 894mm	123kg
EKSS14084	1400mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 304	1294 x 694mm	89kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE