

Système VXS, tour, 5 U, 7 slot, alimentation enfichable

Phase-out

RÉFÉRENCE CATALOGUE

10836-060

Système VXS version tour pour 7 cartes VXS 6 U, 160 mm. Avec option Rear I/O. L'alimentation du système est fournie par une alimentation enfichable Open Frame.

FONCTIONS




Système conforme IEC 60297-3-101, -102, -103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11) ; carte fond de panier, en conformité avec VITA 41.0, -41,1, -41,10, -41,11

Alimentation, compatible 19", 300 W ; une deuxième alimentation peut éventuellement être installée

Backplane VXS/VME64x4 slot VME64x, 6 U, avec connecteur P0, 3 slots VXS Payload reliés en anneau

Dissipation thermique assurée par 4 ventilateurs, refroidissement de l'avant vers l'arrière ; température régulée avec module de régulation du ventilateur (FCM)

Module d'affichage pour tensions DC, alarme ventilateur



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Profondeur: 300mm

Hauteur: 496.25mm

Largeur: 221.45mm

Puissance: 250W

Poids net: 13.5kg



*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en

fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE