


Varistar CP| Toit ventilé



Toit de ventilation surélevé Varistar avec 3 ventilateurs, extensible jusqu'à 6 ventilateurs.

FONCTIONS

3 ventilateurs axiaux installés (maximum : 6 ventilateurs)

Prise C14

CÂble de raccordement 2,5 m

Type de produit: Ventilateur

Matériau: Acier

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-608	600mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-602	600mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-737	800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-603	600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-601	600mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-604	600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-605	600mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-736	800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-600	600mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-606	600mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-607	600mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-599	600mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-612	800mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-738	800mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-597	600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-741	800mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-740	800mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-614	800mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-613	800mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-609	800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-611	800mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-739	800mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-610	800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-598	600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 1/2

Référence catalogue	Indice de protection	Compatible avec
21630-608		Varistar CP
21630-602	IP20	
21630-737	IP20	
21630-603		Varistar CP
21630-601	IP20	
21630-604		Varistar CP
21630-605		Varistar CP
21630-736	IP20	
21630-600	IP20	
21630-606		Varistar CP
21630-607		Varistar CP
21630-599	IP20	
21630-612		Varistar CP
21630-738	IP20	
21630-597	IP20	
21630-741	IP20	
21630-740	IP20	
21630-614		Varistar CP

Référence catalogue	Indice de protection	Compatible avec
21630-613		Varistar CP
21630-609		Varistar CP

Table 2/2

Référence catalogue	Indice de protection	Compatible avec
21630-611		Varistar CP
21630-739	IP20	
21630-610		Varistar CP
21630-598	IP20	

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE