

Collier pour crampon multifonction en C, conduit/câble 1", acier inoxydable

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CR100S4

FONCTIONS

L'embout fileté captif réduit au minimum la nécessité de boulonnerie supplémentaire

Avec le support signalétique UNICBAND et la bande métallique Fixoband, les fixations peuvent être réalisées sur tuyaux et poteaux



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 336430

Matériau: Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)

Taille du tuyau: 1"


NB/DN: 25

Diamètre extérieur (OD): 33.7 - 38 mm

Largeur (W): 20 mm

Charge statique 1 (F1): 250N

Charge statique 2 (F2): 550N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

