


Écrou avec rondelle intégrée SNSW, M8 Tige, 42,4 mm dia

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SNSWM8



FONCTIONS

Idéal pour les travaux de rénovation, tels que les installations trapézoïdales où le démontage du système de suspension n'est pas souhaité

Peut s'utiliser comme butée lors de l'installation de modules ou trapèzes utilisant nVent CADDY Rod Lock

Peut être facilement installé, enlevé et repositionné n'importe où le long de la tige filetée

Prêt à l'emploi et évite d'avoir plusieurs pièces de boulonnerie différentes

Fonctionne comme une combinaison d'un écrou hexagonal et d'une rondelle plate

La rondelle est suffisamment large pour fonctionner avec des rails de montage standards

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 390101

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Taille du piquet (RS): 8

Diamètre (Ø): 42.4 mm

Hauteur (H): 20mm

Taille de clé: 19 mm



Épaisseur de bride (FT): 6.5 mm

Charge statique: 1557N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Conçue pour être utilisée uniquement sur du matériel électrogalvanisé ou sans protection.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

