

Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 216–222 mm OD

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SSG222R0

FONCTIONS

Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle

Adapté aux applications pour point fixe



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 574700

Matériau: Acier

Finition: Peint;Oxyde rouge

Diamètre extérieur (OD): 216 - 222 mm

Taille du tuyau: 8"

NB/DN: 200

Taille de trou (HS): 22 mm

Diamètre de vis (Sc): 20 mm

Longueur de la vis (L): 80mm

Charge statique: 3600N

Largeur (W): 60 mm




Épaisseur (T): 8 mm

A: 290 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique fait référence à un jeu complet de colliers de serrage pour charge lourde maintenus en place avec les vis indiquées selon ISO 4014 et les écrous hexagonaux correspondants selon ISO 4032 (pour plus d'informations, veuillez vous

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

