

Wire Basket Tray Bar Splice Kit Electrogalvanized

RÉFÉRENCE CATALOGUE

WBTBSPLICEKIT



The nVent CADDY Wire Basket Tray Bar Splice offers a versatile solution for straight sections and fittings within shaped wire basket tray systems. Engineered for structural continuity, the Bar Splice delivers enhanced support between tray runs. With a slotted design, contractors can create innovative field configurations—ideal for forming reducers or achieving precise angles. Whether you're adapting tray geometry or reinforcing connections, the Bar Splice ensures a clean, secure fit with finishes that match your installation.

FONCTIONS

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Creates additional support for cable tray runs

Optimal for angles 30 degrees and smaller



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier


Finition: Électro-galvanisé

Hauteur (H): 17.46 mm

Largeur (W): 4.55 mm

Longueur (L): 304.8mm

Poids unitaire: 0.127 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

