


Attache pour conduit sur bride H-PSM, montage latéral



FONCTIONS

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation


Disponible pour conduit EMT, rigide et en aluminium

Pivotera à 360°

Orientation: Fixation latérale
Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique maximale (F)
12P58SM	175230	22 - 30 mm	8 - 14 mm	111N
8P24SM	175180	18 - 22 mm	3 - 8 mm	111N
8P4SM	175170	18 - 22 mm	2 - 3 mm	111N
8P58SM	175190	18 - 22 mm	8 - 14 mm	111N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

