

nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type bascule



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble en forme Y, un verrou et un double embout bascule

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires


Matériau:	Acier;Alliage de zinc;Polypropylène
Finition:	Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS
Diamètre du câble métallique:	2 mm



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Longueur du câble métallique	Longueur du câble métallique « Y » (YL)	A	B	Charge statique
SLK2Y300L7	196556	7m	0.3m	42 mm	8 mm	440N
SLK2Y500L3	196554	3m	0.5m	42 mm	8 mm	440N

Hauteur (H):	55 mm
Largeur (W):	19 mm
Épaisseur (T):	12.5 mm
Angle (a):	90 ° Max



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

