


Boulon en U

FONCTIONS

Complet avec 4 écrous




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)
UB4N017M6	599110	Acier	Électro-galvanisé	17 mm	10	M6	42 mm
UB4N021M6	599120	Acier	Électro-galvanisé	21 mm	15	M6	46 mm
UB4N021M8S6	599346	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		21 mm	15	M8	46 mm
UB4N027M8	599130	Acier	Électro-galvanisé	27 mm	20	M8	58 mm
UB4N034M8	599140	Acier	Électro-galvanisé	34 mm	25	M8	63 mm
UB4N049M8	599160	Acier	Électro-galvanisé	49 mm	40	M8	78 mm
UB4N060M8S6	597655	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		60 mm	50	M8	88 mm
UB4N076M8	599180	Acier	Électro-galvanisé	76 mm	65	M8	118 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)
UB4N090M10	599190	Acier	Électro-galvanisé	90 mm	80	M10	125 mm
UB4N160M8	599338	Acier	Électro-galvanisé	160 mm		M8	214 mm
UB4N160M8S6	599351	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8	214 mm
UB4N219M10S6	599354	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10	286 mm
UB4N219M16	599250	Acier	Électro-galvanisé	219 mm	200	M16	286 mm
UB4N273M10S6	599355	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		273 mm	250	M10	331 mm
UB4N273M16	599260	Acier	Électro-galvanisé	273 mm	250	M16	331 mm
UB4N323M10	599343	Acier	Électro-galvanisé	323 mm	300	M10	389 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

