

# Drainage-Aération, DPE

Cet élément en acier inoxydable 316L combine drainage et aération et est conçu pour une utilisation en milieu potentiellement explosif « EX e ».

## FONCTIONS

Description: Combinaison d'éléments de drainage et d'aération conçus pour une utilisation en milieu potentiellement explosif « EX e ».

Degré de protection: IP 66.

Plage de température: -30 °C à 100 °C.

Unité de livraison: 1 pièce.



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Famille de produits        | Matériau              | Finition         | Matériau de l'armoire        |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| DPE3004S3           | Autoportant, Montage mural | Acier inoxydable 316L | Finition brossée | Acier doux, Acier inoxydable |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.