

# Pupitre opérateur, OICP

Le panneau de commande d'interface opérateur en aluminium, OICP, présente un modèle de perforations préusinées pour permettre la fixation souhaitée à un bras pivotant, et une plaque avant amovible à un indice de protection IP 65. Les composants peuvent être facilement montés grâce à la plaque avant amovible, et sont également accessibles par un panneau arrière amovible. Les poignées latérales sur l'armoire permettent un déplacement aisé de l'armoire dans la position de travail souhaitée. Le corps en aluminium dissipe plus de chaleur qu'un corps en acier doux, ce qui peut éliminer la nécessité d'une ventilation supplémentaire.

## NORMES INDUSTRIELLES

CE UKCA

GOST

## FONCTIONS


Matériau: Corps: AlMg Si05; plaque arrière: AlMg; angles: AISI 12.

Protection: IP 65.

Finition: Corps et plaque arrière: aluminium anodisé; angles: RAL 7016.

Instructions de montage: Panneau avant OIFP non compris dans la livraison standard et doit être commandé séparément.

Livraison: Corps, plaque arrière vissée, kit de montage de la plaque avant et accessoires de montage.



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Matériau:</b>     | Aluminium         |
| <b>Couleur:</b>      | Gris anthracite   |
| <b>Finition:</b>     | Revêtement poudré |
| <b>Code couleur:</b> | RAL 7016          |

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids |
|---------------------|---------|---------|------------|-------|
| OICP343920          | 345mm   | 395mm   | 200mm      | 7kg   |
| OICP395220          | 398mm   | 525mm   | 200mm      | 9kg   |
| OICP305220          | 309mm   | 525mm   | 200mm      | 7.9kg |

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids  |
|---------------------|---------|---------|------------|--------|
| OICP355220          | 345mm   | 525mm   | 200mm      | 8.3kg  |
| OICP495420          | 495mm   | 542mm   | 200mm      | 10.3kg |
| OICP414720          | 415mm   | 470mm   | 200mm      | 8.5kg  |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les dimensions externes de l'armoire augmentent de 16,5 mm sur le côté où sont placées les poignées.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**