

Boîtier de raccordement tôle peinte, STB



La gamme de boîtiers terminaux en acier doux, STB, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme STB est bien adaptée pour les environnements intérieurs exigeants. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

CEI 62208 IP66

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FONCTIONS

Matériau: Tôle peinte 1,2 mm.

Corps: Plié et soudure continue. Quatre perçages de 8,5 mm de diamètre pour fixation murale. Quatre goudons M6x13 pour profilés de fond/platine de montage.

Joint: L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane extrudé en continu.

Mise à la masse: Goudons de masse M8x18 mm dans le corps et le couvercle, écrous M8, rondelles de masse et étiquettes de mise à la masse

Protection: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Livraison: Boîtier, couvercle, vis de couvercle, vis de fixation, caches et équipements de mise à la masse.

Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035
Épaisseur du corps:	1.2mm
Épaisseur de porte:	1.2mm

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Poids
STB151508	STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg
STB151512	STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg
STB153008	STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg
STB153012	STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg
STB202008	STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg
STB202012	STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg
STB203008	STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg
STB203012	STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg
STB204008	STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg
STB204012	STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg
STB205012	STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg
STB206012	STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg
STB208012	STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg
STB303008	STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg
STB303012	STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg
STB304012	STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg
STB305012	STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg
STB306012	STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg
STB404012	STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg
STB406012	STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Poids
STB408012	STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Panneau vendu séparément.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

