

# Boîtier de raccordement tôle peinte, STB



La gamme de boîtiers terminaux en acier doux, STB, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme STB est bien adaptée pour les environnements intérieurs exigeants. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

## NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

CEI 62208 IP66

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

## FONCTIONS

Matériau: Tôle peinte 1,2 mm.

Corps: Plié et soudure continue. Quatre perçages de 8,5 mm de diamètre pour fixation murale. Quatre goudons M6x13 pour profilés de fond/platine de montage.

Joint: L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane extrudé en continu.

Mise à la masse: Goudons de masse M8x18 mm dans le corps et le couvercle, écrous M8, rondelles de masse et étiquettes de mise à la masse

Protection: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Livraison: Boîtier, couvercle, vis de couvercle, vis de fixation, caches et équipements de mise à la masse.

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Matériau:</b>           | Acier doux        |
| <b>Finition:</b>           | Revêtement poudré |
| <b>Couleur:</b>            | Gris clair        |
| <b>Code couleur:</b>       | RAL 7035          |
| <b>Épaisseur du corps:</b> | 1.2mm             |
| <b>Épaisseur de porte:</b> | 1.2mm             |

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


| Référence catalogue | Référence article | Hauteur (H) | Largeur (W) | Profondeur (D) | Poids |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|-------|
| STB151508           | STB151508         | 150mm       | 150mm       | 80mm           | 1.2kg |
| STB151512           | STB151512         | 150mm       | 150mm       | 120mm          | 1.4kg |
| STB153008           | STB153008         | 150mm       | 300mm       | 80mm           | 2kg   |
| STB153012           | STB153012         | 150mm       | 300mm       | 120mm          | 2.3kg |
| STB202008           | STB202008         | 200mm       | 200mm       | 80mm           | 1.8kg |
| STB202012           | STB202012         | 200mm       | 200mm       | 120mm          | 2.1kg |
| STB203008           | STB203008         | 200mm       | 300mm       | 80mm           | 2.4kg |
| STB203012           | STB203012         | 200mm       | 300mm       | 120mm          | 2.9kg |
| STB204008           | STB204008         | 200mm       | 400mm       | 80mm           | 3kg   |
| STB204012           | STB204012         | 200mm       | 400mm       | 120mm          | 3.5kg |
| STB205012           | STB205012         | 200mm       | 500mm       | 120mm          | 4.3kg |
| STB206012           | STB206012         | 200mm       | 600mm       | 120mm          | 5kg   |
| STB208012           | STB208012         | 200mm       | 800mm       | 120mm          | 6.6kg |
| STB303008           | STB303008         | 300mm       | 300mm       | 80mm           | 3.3kg |
| STB303012           | STB303012         | 300mm       | 300mm       | 120mm          | 3.7kg |
| STB304012           | STB304012         | 300mm       | 400mm       | 120mm          | 4.7kg |
| STB305012           | STB305012         | 300mm       | 500mm       | 120mm          | 5.7kg |
| STB306012           | STB306012         | 300mm       | 600mm       | 120mm          | 6.7kg |
| STB404012           | STB404012         | 400mm       | 400mm       | 120mm          | 6.1kg |
| STB406012           | STB406012         | 400mm       | 600mm       | 120mm          | 8.2kg |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur (H) | Largeur (W) | Profondeur (D) | Poids  |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|--------|
| STB408012           | STB408012         | 400mm       | 800mm       | 120mm          | 10.5kg |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Panneau vendu séparément.



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

