

# Bus de raccordement d'alimentation CPCI avec connecteur P 47

Bus de raccordement d'alimentation pour applications CompactPCI. Avec connecteur d'alimentation P47.

## FONCTIONS

Conformité : PICMG 2.11 R1.0 Spécification d'interface d'alimentation CompactPCI

Conformité : PICMG 2.9 R1.0 Spécification de System Management Bus

Simple, en mode parallèle ou en mode redondant

Adresse géographique réglable

Alimentation électrique par contacts de sertissage insérés dans la fiche, aucune tension d'alimentation sur la carte fond de panier

Câble d'alimentation disponible comme accessoire

Sorties DC avec bornes de raccordement pour des chutes de tension extrêmement faibles

Sorties DC avec Powerbugs pour les baisses de tension extrêmement faibles



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de produit      | Nombre de Slots | Hauteur du rack | Type de cartes fond de panier                          | Largeur du slot | Type de connecteur |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 23098-393           | Carte fond de panier | 1               | 3U              | Bus de raccordement d'alimentation CompactPCI avec P47 | 8HP             |                    |
| 23098-396           | Carte fond de panier | 1               | 6U              | Bus de raccordement d'alimentation CompactPCI avec P47 | 8HP             |                    |
| 23098-395           | Carte fond de panier | 1               | 6U              | Bus de raccordement d'alimentation CompactPCI avec P47 | 8HP             |                    |
| 23098-394           | Carte fond de panier | 2               | 3U              | Bus de raccordement d'alimentation CompactPCI avec P47 | 8HP             | P47                |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type de connecteur d'alimentation | Type de connecteur secteur               | Largeur    | Quantité par colis |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------|
| 23098-393           | (1) P47                           | SMCQ, 12 broches, MicroMatch, 10 broches | 39.6m<br>m | 1                  |
| 23098-396           | (2) P47                           | SMCQ, 12 broches, MicroMatch, 10 broches | 39.6m<br>m | 1                  |
| 23098-395           | (1) P47                           | SMCQ, 12 broches, MicroMatch, 10 broches | 39.6m<br>m | 1                  |
| 23098-394           | (2) P47                           | SMCQ, 12 broches, MicroMatch, 10 broches | 80.3m<br>m | 1                  |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**