

RatiopacPRO, coffret complet, de table, blindé, bandeau avant, 3 U, 42 F, 315 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24572-052

Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO avec blindage CEM offre une protection électronique pour les montages électroniques individuels 19". Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre une conception élégante pour les applications de table.

FONCTIONS

Coffret de table avec composants préconfigurés, selon IEC 60297-3-101; pré-équipé pour accueillir des équipements 19", p. ex. modules enfichables et cartes Europe


Avec blindage

Version avec montants simples

Capot inférieur avec perforations en nid d'abeille

Face arrière avec perforations

Conforme DIN EN 62368-1



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 42HP

Profondeur: 315.5mm

Quantité par colis: 1

Hauteur utile: 112.3mm

Largeur utile: 219mm

Construction du bâti avant: Bordure latérale; Glissières horizontales

Option de refroidissement: Non



Conformité: CEI 60297-3-101; CEI 60297-3-102; IEEE 1101,1; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11

Blindage électromagnétique: Oui

Finition: Passivé; Revêtement poudré

Hauteur: 132.6mm

Matériau: Aluminium

Famille de produits: RatiopacPRO

Type de produit: Coffret

Indice de protection: IP20

Charge statique: 25kg

Type: Coffret pour composants 19"

Largeur: 235.5mm

Poids net: 2.36kg

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur [SCHROFF.nVent.com](https://www.nvent.com) sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Modifications (teintes et dimensions spécifiques)

Solutions personnalisées (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)

Service de montage à partir d'une pièce.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE