


EuropacPRO| Obturateurs de flancs Advanced EMC

Flanc en aluminium 3 mm pour accroître l'efficacité du blindage CEM sur le bac à cartes en couvrant les découpes superflues.



FONCTIONS

Capots pour flanc pour blindage RF latéral renforcé

Assemblage à l'extérieur du flanc standard

Matériau de montage inclus

Matériau:	Aluminium
Famille de produits:	EuropacPRO
Finition:	Passivé
Type de produit:	Panneau latéral
Compatible avec:	Bacs à cartes
Type:	Type H
Blindage électromagnétique:	Oui



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Longueur	Unité du colis
24563-256	3U	235mm	2	235mm	Paire
24563-268	4U	355mm	2	355mm	Paire
24563-257	3U	275mm	2	275mm	Paire
24563-269	4U	415mm	2	415mm	Paire
24563-267	4U	295mm	2	295mm	Paire
24563-266	4U	235mm	2	235mm	Paire
24563-270	4U	495mm	2	495mm	Paire
24563-265	4U	175mm	2	175mm	Paire
24563-275	6U	175mm	2	175mm	Paire
24563-258	3U	277.75mm	2	277.75mm	Paire
24563-276	6U	235mm	2	235mm	Paire

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Longueur	Unité du colis
24563-262	3U	495mm	2	495mm	Paire
24563-277	6U	275mm	2	275mm	Paire
24563-261	3U	415mm	2	415mm	Paire
24563-278	6U	277.75mm	2	277.75mm	Paire
24563-279	6U	295mm	2	295mm	Paire
24563-260	3U	355mm	2	355mm	Paire
24563-280	6U	355mm	2	355mm	Paire
24563-281	6U	415mm	2	415mm	Paire
24563-259	3U	295mm	2	295mm	Paire

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Longueur	Unité du colis
24563-282	6U	495mm	2	495mm	Paire
24563-255	3U	175mm	2	175mm	Paire

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'équerre 19" est fixée sur le flanc par clinchage. Clinchage = technique d'assemblage par emboutissage. Le processus nécessite un outillage spécifique et une importante force appliquée par la pression.

Version 9 U disponible sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE