


# Guide-carte| en plusieurs parties, Piece intermédiaire en extrusion Aluminium/Plastique



Profil central de guide-cartes pour guide-cartes en plusieurs parties, en plastique ou aluminium extrudé. Adapté aux types standard, accessoire ou circuit imprimé 4,4 et aux embouts avec détrompage.

## FONCTIONS

Profil central pour le montage des guide-cartes pour une largeur de rainure de 2 mm

2 embouts en plastique sont requis ; ceux-ci sont enfoncés aux deux extrémités du profil intermédiaire

Les guide-cartes peuvent être fixés sur des profilés horizontaux (extrusion d'aluminium) ou des plaques de 1,5 mm d'épaisseur

Température de stockage : -40°C à 130°C

**Famille de produits:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac  
**Type de produit:** Support de guidage  
**Type:** Section centrale



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Profondeur de la carte | Largeur de rainure | Couleur | Matériau  | Quantité par colis | Compatible avec                  |
|---------------------|------------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------|----------------------------------|
| 34560-891           | 160mm                  | 2                  | Argent  | Aluminium | 1                  | Bacs à cartes, Coffrets, Châssis |
| 34560-892           | 220mm                  | 2                  | Argent  | Aluminium | 1                  | Bacs à cartes, Coffrets, Châssis |
| 34560-893           | 280mm                  | 2                  | Argent  | Aluminium | 1                  | Bacs à cartes, Coffrets, Châssis |
| 34560-900           | 1000mm                 | 2                  | Argent  | Aluminium | 1                  | Bacs à cartes, Coffrets, Châssis |
| 34564-891           | 160mm                  | 2                  | Gris    | PVC       | 1                  | Bacs à cartes, Coffrets, Châssis |
| 34564-892           | 220mm                  | 2                  | Gris    | PVC       | 1                  | Bacs à cartes, Coffrets, Châssis |

| Référence catalogue | Profondeur de la carte | Largeur de rainure | Couleur | Matériau | Quantité par colis | Compatible avec                  |
|---------------------|------------------------|--------------------|---------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 34564-893           | 280mm                  | 2                  | Gris    | PVC      | 1                  | Bacs à cartes, Coffrets, Châssis |
| 34564-900           | 1000mm                 | 2                  | Gris    | PVC      | 1                  | Bacs à cartes, Coffrets, Châssis |

Table 2/2

| Référence catalogue | Finition | Code couleur |
|---------------------|----------|--------------|
| 34560-891           | Anodisé  |              |
| 34560-892           | Anodisé  |              |
| 34560-893           | Anodisé  |              |
| 34560-900           | Anodisé  |              |
| 34564-891           |          | RAL 7035     |
| 34564-892           |          | RAL 7035     |
| 34564-893           |          | RAL 7035     |
| 34564-900           |          | RAL 7035     |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La livraison peut se faire en quantité de conditionnement standard (Standard Pack Quantity, SPQ). La tarification affichée est à l'unité.

Un guide-cartes se compose de : 1 paire d'embouts et 1 pièce de profil.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.