

2000 morsetto per fascio canale U




CARATTERISTICHE

Per l'uso con profilati a U serie 2000

Richiede un'installazione a coppie

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Material e	Finitura	Spessore della flangia (FT)	A.	Diametro della vite (Sc)	Coppia (TQ)
2025EG	570240	Acciaio	Elettrozinc ato	11 mm Max	25 mm	6	30 N·m



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

