


# 3000 Kit di morsetti per travi

## CARATTERISTICHE

Sistema per applicazioni medie

Comprende un morsetto e un profilo a U



**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Elettrozincato

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza (L) | Altezza (H) | Larghezza (W) | Spessore (T) | Spessore della flangia (FT) |
|-------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 3300EG            | 570410          | 300mm         | 15 mm       | 30 mm         | 2.5 mm       | 15 mm Max                   |
| 3400EG            | 570420          | 400mm         | 15 mm       | 30 mm         | 2.5 mm       | 15 mm Max                   |
| 3500EG            | 570430          | 500mm         | 15 mm       | 30 mm         | 2.5 mm       | 15 mm Max                   |
| 3600EG            | 570440          | 600mm         | 15 mm       | 30 mm         | 2.5 mm       | 15 mm Max                   |


Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione del foro (HS) | Carico statico 1 (F1) | Carico statico 2 (F2) | Carico statico 3 (F3) |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3300EG            | 570410          | 13 mm                    | 3700N                 | 490N                  | 390N                  |
| 3400EG            | 570420          | 13 mm                    | 3700N                 | 490N                  | 390N                  |
| 3500EG            | 570430          | 13 mm                    | 3700N                 | 490N                  | 390N                  |
| 3600EG            | 570440          | 13 mm                    | 3700N                 | 490N                  | 390N                  |

**A.:** 40 mm

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>B:</b>                        | 100 mm       |
| <b>C:</b>                        | 150 mm       |
| <b>D:</b>                        | 25 mm        |
| <b>E:</b>                        | 31.5 mm      |
| <b>X:</b>                        | 10.5 x 25 mm |
| <b>Diametro della vite (Sc):</b> | 8            |
| <b>Coppia (TQ):</b>              | 30 N·m       |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### **Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

