

Morsetto per travi universale 310M, flangia spessa

CARATTERISTICHE

Morsetto universale per travi spesse



Materiale: Ghisa
Finitura: Elettrozincato



SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Tipo di foro	Spessore della flangia (FT)	A.	Coppia (TQ)
310M10	389890	10 mm	Filettata	31.8 mm Max	28.6 mm	7 N·m
310M12	388890	12 mm	Filettata	31.8 mm Max	28.6 mm	15 N·m

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico 1 (F1)	Carico statico 2 (F2)
310M10	389890	2200N	1100N
310M12	388890	4200N	3300N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

