

# Attacco traversa laterale in acciaio 325M

## CARATTERISTICHE

Si fissa alla parete o sul lato di un travetto per sostenere una barra filettata con gancio



**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Zincata a caldo



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione del foro (HS) | Altezza (H) | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Spessore (T) | Carico statico |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 325M10HD          | 589295          | 11 mm                    | 50 mm       | 50mm          | 50 mm         | 5 mm         | 2000N          |
| 325M12HD          | 589296          | 14 mm                    | 50 mm       | 50mm          | 50 mm         | 6 mm         | 3000N          |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Seguire il taglio e la forza di estrazione consigliati dal produttore del dispositivo di fissaggio quando si esegue il fissaggio alla struttura. Il dispositivo di fissaggio non è incluso.

Installare in conformità con le vigenti disposizioni del codice.



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

