

Clip a torsione 4G24 con prigioniero



CARATTERISTICHE

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti

Per l'installazione non è richiesto alcuno strumento

Installazione a torsione veloce, facile e sicura

Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T

Il dado è venduto separatamente

Materiale: Acciaio armonico; Acciaio



SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Finitura	Color e	Lunghezza della vite (L)	Spessore della flangia (FT)	Dimensioni della griglia a T
4G24M11	171680	nVent CADDY Armour	Grigio	11mm	1.5 mm	24mm
4G24M11WH	171840	Verniciata	Bianco	11mm	1.5 mm	24mm
4G24M16	171710	nVent CADDY Armour	Grigio	16mm	1.5 mm	24mm
4G24M16WH	171860	Verniciata	Bianco	16mm	1.5 mm	24mm
4G24M16WHSP25	172290	Verniciata	Bianco	16mm	1.5 mm	24mm
4G24M25	171730	nVent CADDY Armour	Grigio	25mm	1.5 mm	24mm
4G24M25WHSP25	172300	Verniciata	Bianco	25mm	1.5 mm	24mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della vite (Sc)	Carico statico
4G24M11	171680	6	220N
4G24M11WH	171840	6	220N
4G24M16	171710	6	220N
4G24M16WH	171860	6	220N
4G24M16WHSP25	172290	6	220N
4G24M25	171730	6	220N
4G24M25WHSP25	172300	6	220N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

