

Cinghia perforata ABP con bordo arrotondato, per impieghi standard

CARATTERISTICHE

Cinghia di montaggio perforata in acciaio

Racchiuso in un involucro di plastica



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Larghezza	Lunghezza	Spessore
ABP12PG	583920	Acciaio	Prezincato	12 mm	10m	0.8 mm
ABP12S4	584020	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		12 mm	10m	0.8 mm
ABP17PG	583930	Acciaio	Prezincato	17 mm	10m	0.8 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro	Carico statico
ABP12PG	583920	5 mm	560N
ABP12S4	584020	5 mm	700N
ABP17PG	583930	7 mm	800N

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

