


Cappuccio terminale molla a gas ADK



I tappi terminali ADK Strut di nVent CADDY offrono una soluzione sicura e rapida per gestire canali di supporto con bordi taglienti. I tappi ADK si inseriscono facilmente nelle estremità dei canali di supporto tagliati in fabbrica o sul campo e aiutano a prevenire potenziali infortuni causati da bordi ruvidi presenti alle estremità dei materiali. Inoltre, questa soluzione semplice funziona con diversi tipi di profili di canali di supporto ed è disponibile in diversi colori per adattarsi alle applicazioni individuali.

CARATTERISTICHE

Adatto per profilato ERISTRUT tipo A

Separandolo si ottengono due tappi finali per profilato ERISTRUT tipo C

Materiale: Polietilene



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Tipo di profilo strut	Altezza (H)	Larghezza (W)	A.
ADK421	313305	Blu	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm
ADK421GY	313308	Grigio	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	Spessore (T)
ADK421	313305	8.5 mm	11.5 mm
ADK421GY	313308	8.5 mm	11.5 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

