

Morsetto da tubo protettivo a fascio BC-M.



CARATTERISTICHE

Facile installazione alle flange della trave

Elimina conduit con curvatura offset


La clip per conduit ruota di 360 gradi

Materiale: Acciaio armonico
Finitura: nVent CADDY Armour



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Coppia (TQ)	Carico statico	Certificazioni
EBC16M	172590	23.4 - 35 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC20M	172600	35 - 42 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC24M	172610	42 - 50 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC32M	172620	50 - 60 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC6M	172580	14 - 18 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	
EBC812M	160200	18 - 30 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

