

# Morsetto per travi BC200/BC400

## CARATTERISTICHE

Foro filettato su retro e parte inferiore




## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Material e | Finitura       | Dimensione barra (RS) | Spessore della flangia (FT) | Coppia (TQ) | Carico statico |
|-------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| BC200M6           | 181180          | Acciaio    | Elettrozincato | 6                     | 16 mm Max                   | 3 N·m       | 440N           |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

