

Cinghia perforata BP con bordo dritto, per impieghi leggeri

CARATTERISTICHE

Reggette per sostenere i tratti di cavo o conduit



Materiale: Acciaio
Finitura: Prezincato


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Lunghezza (L)	Spessore (T)	Dimensione del foro (HS)	A.
BP17PG	591350	17 mm	25000mm	0.6 mm	3 mm	10 mm
BP25PG	591360	25 mm	25000mm	0.8 mm	4 mm	15 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	D	Carico statico
BP17PG	591350	20 mm	6.5 mm	11 mm	500N
BP25PG	591360	33 mm	8.5 mm	21 mm	750N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

