

# Staffa angolare canale C 2-2



## CARATTERISTICHE

Applicabile universalmente per l'assemblaggio di sistemi di supporto

**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Elettrozincato


## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Tipo di profilato | Angolo (a) | A.    | B     | C    |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|-------|------|
| EBL250A90         | 584666          | E0, E0L, E1       | 90 °       | 25 mm | 90 mm | 4 mm |
| EBL35A090         | 587510          | E2, E2L, E3, E4   | 90 °       | 35 mm | 90 mm | 4 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | D     | Dimensione del foro (HS) |
|-------------------|-----------------|-------|--------------------------|
| EBL250A90         | 584666          | 44 mm | 10.5 mm                  |
| EBL35A090         | 587510          | 44 mm | 10.5 mm                  |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

