

Morsetto per travi a canale C con bullone a U

CARATTERISTICHE

Morsetto per profili a C

Completo di piastra, bullone a U e fissaggi



Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato

SPECIFICHE

Table 1/2



Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di profilato	Dimensione barra (RS)	Spessore della flangia (FT)	Larghezza (W)	Spessore (T)
BCE03	585120	E0L, E0, E1, E2L, E2, E3	6	16 mm Max	60 mm	4 mm
BCE4	585110	E4, E5	8	16 mm Max	70 mm	6 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	C	Carico statico
BCE03	585120	20 mm	36 mm	70 mm	1250N
BCE4	585110	24 mm	39 mm	100 mm	2400N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico dipende dal tipo di profilo e dalla lunghezza.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

