


# Accoppiatore canale C.

## CARATTERISTICHE

Per l'uso con profili a C





**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Elettrozincato

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Tipo di profilato    | A.     | B     |
|-------------------|-----------------|----------------------|--------|-------|
| RACE0             | 588720          | E0, E1, E2, E0L, E2L | 113 mm | 23 mm |
| RACE4             | 588725          | E3, E4               | 153 mm | 30 mm |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

