

Fascetta serrafili con clip a flangia

CARATTERISTICHE

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi

Per l'installazione è necessario solo un martello

Completa di fascetta



SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	Fascetta	Diametro (Ø)
2H4CTBB	170210	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon nero	10 - 70 mm
2H4CTBW	170170	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon bianco	10 - 70 mm
4H24CTBB	170220	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon nero	10 - 70 mm
4H24CTBRS1	170280	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	Acciaio inossidabile 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm
4H24CTBW	170180	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon bianco	10 - 70 mm
4H58CTBB	170240	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon nero	10 - 70 mm
4H58CTBRS1	170300	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	Acciaio inossidabile 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	Fascetta	Diametro (Ø)
4H58CTBW	170190	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon bianco	10 - 70 mm
4H912CTBB	170260	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon nero	10 - 70 mm
4H912CTBRS1	170310	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	Acciaio inossidabile 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm
4H912CTBW	170200	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon bianco	10 - 70 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
2H4CTBB	170210	150N	ITB
2H4CTBW	170170	150N	ITB
4H24CTBB	170220	150N	ITB
4H24CTBRS1	170280	300N	
4H24CTBW	170180	150N	ITB
4H58CTBB	170240	150N	ITB
4H58CTBRS1	170300	300N	
4H58CTBW	170190	150N	ITB
4H912CTBB	170260	150N	ITB
4H912CTBRS1	170310	300N	
4H912CTBW	170200	150N	ITB



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

