

Supporto per fascette per cavi con clip a flangia



CARATTERISTICHE

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi

Per l'installazione è necessario solo un martello



SPECIFICHE

Table 1/2



Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	A.	B
2H4CT	178510	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	9 mm	2 mm
4H1318CT	178545	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	9 mm	2 mm
4H24CT	178520	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H24CTR5	191021	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H24CTS1	160500	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H58CT	178530	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTR5	191022	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTS1	170430	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	9 mm	2 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	A.	B
4H58CTSP25	172360	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H912CT	178540	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTR5	191023	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTS1	170700	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTSP25	172390	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
2H4CT	178510	150N	ITB
4H1318CT	178545	150N	
4H24CT	178520	150N	ITB
4H24CTR5	191021	150N	
4H24CTS1	160500	150N	
4H58CT	178530	150N	ITB
4H58CTR5	191022	150N	
4H58CTS1	170430	150N	
4H58CTSP25	172360	150N	
4H912CT	178540	150N	ITB
4H912CTR5	191023	150N	
4H912CTS1	170700	150N	
4H912CTSP25	172390	150N	

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

