

# Supporto per fascette per cavi con clip a flangia



## CARATTERISTICHE

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi

Per l'installazione è necessario solo un martello



## SPECIFICHE



Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                            | Finitura           | Spessore della flangia (FT) | A.   | B    |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------|------|
| 4H912CT           | 178540          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm                  | 9 mm | 2 mm |
| 4H24CT            | 178520          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm                    | 9 mm | 2 mm |
| 4H24CTR5          | 191021          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm                    | 9 mm | 2 mm |
| 4H1318CT          | 178545          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 21 - 28 mm                  | 9 mm | 2 mm |
| 4H912CTS1         | 170700          | Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310) |                    | 14 - 20 mm                  | 9 mm | 2 mm |
| 4H24CTS1          | 160500          | Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310) |                    | 3 - 8 mm                    | 9 mm | 2 mm |
| 4H58CT            | 178530          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm                   | 9 mm | 2 mm |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                            | Finitura           | Spessore della flangia (FT) | A.   | B    |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------|------|
| 4H912CTSP25       | 172390          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm                  | 9 mm | 2 mm |
| 4H58CTSP25        | 172360          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm                   | 9 mm | 2 mm |
| 4H58CTR5          | 191022          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm                   | 9 mm | 2 mm |
| 2H4CT             | 178510          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 2 - 3 mm                    | 9 mm | 2 mm |
| 4H912CTR5         | 191023          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm                  | 9 mm | 2 mm |
| 4H58CTS1          | 170430          | Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310) |                    | 8 - 14 mm                   | 9 mm | 2 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Carico statico | Certificazioni |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 4H912CT           | 178540          | 150N           | ITB            |
| 4H24CT            | 178520          | 150N           | ITB            |
| 4H24CTR5          | 191021          | 150N           |                |
| 4H1318CT          | 178545          | 150N           |                |
| 4H912CTS1         | 170700          | 150N           |                |
| 4H24CTS1          | 160500          | 150N           |                |
| 4H58CT            | 178530          | 150N           | ITB            |
| 4H912CTSP25       | 172390          | 150N           |                |
| 4H58CTSP25        | 172360          | 150N           |                |
| 4H58CTR5          | 191022          | 150N           |                |
| 2H4CT             | 178510          | 150N           | ITB            |
| 4H912CTR5         | 191023          | 150N           |                |
| 4H58CTS1          | 170430          | 150N           |                |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

