


Braccio a sbalzo con canale E0

CARATTERISTICHE

Perforato, laminato a freddo

Piastra di ancoraggio asolata



Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato




SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)
CE015H0180EG	599885	180mm
CE015H0240EG	599890	240mm
CE015H0300EG	599900	300mm
CE015H0360EG	599905	360mm
CE015H0420EG	599910	420mm
CE015H0540EG	599920	540mm
CE015H0660EG	599925	660mm
CE015H0780EG	599930	780mm

Altezza (H): 120 mm
Larghezza (W): 40 mm
Spessore (T): 1.5 mm
A.: 30 mm
B: 27 mm
C: 15.5 mm

D:	60 mm
E:	6 mm
X:	11 x 18 mm
Y:	8.5 x 20 mm
Dimensione del foro (HS):	10.5 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

