


Braccio a sbalzo con canale E3

CARATTERISTICHE

Perforato, laminato a freddo

Piastra di ancoraggio asolata




Materiale: Acciaio
Finitura: Prezincato



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)
CE320H0250EG	585860	250mm
CE320H0500EG	585870	500mm
CE320H0750EG	585880	750mm

Altezza (H): 120 mm
Larghezza (W): 40 mm
Spessore (T): 2 mm
A.: 35 mm
B: 35 mm
C: 15.5 mm
D: 50 mm
E: 6 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 11 x 27 mm
Dimensione del foro (HS): 5 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

