

# Braccio a sbalzo CTRI per vassoio per cavi

## CARATTERISTICHE

Per passerelle portacavi

Saldato su piastra di ancoraggio piatta





**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Zincata a caldo



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Carico statico |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| CTRI120HD         | 311920          | 120mm         | 50 mm         | 1500N          |
| CTRI160HD         | 311925          | 170mm         | 50 mm         | 1250N          |
| CTRI210HD         | 311930          | 220mm         | 50 mm         | 1125N          |
| CTRI260HD         | 311935          | 270mm         | 50 mm         | 875N           |
| CTRI310HD         | 311940          | 320mm         | 50 mm         | 750N           |
| CTRI410HD         | 311945          | 420mm         | 50 mm         | 750N           |
| CTRI510HD         | 311950          | 520mm         | 50 mm         | 750N           |
| CTRI810HD         | 311955          | 620mm         | 50 mm         | 625N           |

**A.:** 53.5 mm  
**B:** 43 mm  
**C:** 30 mm  
**D:** 6 mm  
**X:** 14 x 27 mm  
**Spessore (T):** 1.5 mm



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

