

# Cavo doppio a morsetto flangia



## CARATTERISTICHE


Fornisce sostegno per cavi a basso voltaggio

Per l'installazione è necessario solo un martello

**Materiale:** Acciaio armonico  
**Finitura:** nVent CADDY Armour

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Spessore della flangia (FT) | Diametro esterno (OD) | A.    |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| 2H41214B          | 170840          | 2 - 3 mm                    | 12.4 - 16 mm          | 25 mm |
| 4H241012B         | 170850          | 3 - 8 mm                    | 10.9 - 13 mm          | 25 mm |
| 4H241214B         | 170640          | 3 - 8 mm                    | 12.4 - 16 mm          | 25 mm |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

