

Passacavo Easy Snap



CARATTERISTICHE

Fornisce una protezione a 360° per cavi, conduit, impianti idraulici e impianti di sprinkler antincendio su montanti metallici


Inserire a scatto un anello di tenuta in un foro standard da 34 mm praticato sul campo, oppure inserirne due insieme in un foro praticato in fabbrica di qualsiasi forma

L'anello di tenuta può essere suddiviso per l'uso in installazioni preesistenti

Conforme a UL® 2043 e adatto all'uso in spazi dedicati al trattamento dell'aria (plenum)

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro esterno (OD)
ESG1	188470	Polietilene	33 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

