

# 35RS Cinghia di ritenzione a due fori, 350 mm

## CODICE A CATALOGO

**035RS300**

## CARATTERISTICHE

Cinghia di ritenzione per morsetto



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 590240

Materiale: Acciaio

Finitura: Prezincato

Lunghezza (L): 350mm

Larghezza (W): 25 mm


Larghezza della flangia: 300 mm Max

Dimensione barra filettata 1 (RS1): 10

Dimensione barra filettata 2 (RS2): 10

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Curvare in loco e utilizzare il contro dado sulla barra di aggancio per assicurare.



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

