

38 Staffa barra orbitale in acciaio offset, M10

Barra



CODICE A CATALOGO

038M0010EG

CARATTERISTICHE

Fissaggio strutturale utilizzato per unire una barra filettata con gancio a una struttura

Fornisce la regolazione completa della barra filettata verticale



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 598290

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione barra (RS): M10

Dimensione del tubo: 100" Max

Dimensione del foro 1 (HS1): 13 mm

Dimensione del foro 2 (HS2): 6.7 mm

Altezza (H): 85 mm

Larghezza (W): 29 mm

C: 30.6 mm

D: 19 mm



Carico statico: 1112N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Capacità di carico dipendente dalla forza della struttura in legno.

Per barra da 3/8" a tubi da 2", utilizzare due viti autofilettanti a legno modello n. 43. Per barra da 3/8" a tubi da 4", utilizzare una vite a legno Modello n. 42 da 1/2" x 76,2 mm.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

