

122-Ti/T Clip da barra a putrella metallica a Z, M8 Foro, Filettato, 2,8 mm Max Flangia



CODICE A CATALOGO

122M8TI

CARATTERISTICHE

La clip con fissaggio a martello compensa l'angolo della putrella metallica

Fornisce un metodo per fissare le barre filettate alla putrella metallica

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 174980

Materiale: Acciaio armonico



Finitura: nVent CADDY Armour

Dimensioni delle filettature (TS): M8

Spessore della flangia (FT): 2.8 mm Max

B: 15 mm Min

Carico statico: 450N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

