

Morsetto per conduit a pressione, 30–35 mm OD, 7 mm Foro, Passante



CODICE A CATALOGO

16P

CARATTERISTICHE

Installazione a pressione di conduit

Elimina la necessità di conduit con curvatura offset

Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 171170

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour



Diametro esterno (OD): 30 - 35 mm

Dimensione del foro (HS): 7 mm

Tipo di foro: Semplice

Carico statico limite 1 (F1): 110N

Carico statico limite 2 (F2): 65N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

